Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.040

Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.11.15. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.040 - Gyűjtősíntartók 2 pólusú

PEN/N/PE és N/PE alkalmazáshoz.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.040
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megfelelő gyűjtősínekhez	12 x 5 - 30 x 10
Pólusok száma	2-pólusú
Gyájtősínek közepének távolsága	60 mm
Névleges üzemi feszültség	1000 V, 2~
N/PE-tartó	Igen
PEN/N/PE-tartó	Igen
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,44 kg
Bruttó tömeg	0,51 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV SÍNTARTÓ, 2P, 12x5-30x10 4DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK