

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.050 Gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.050 - Gyűjtősíntartók lapos rézsínekhez

Lapos rézsínekhez 800 A-ig.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.050
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges üzemi feszültség	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
UL elektromos értékek (SCCR)	14 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 12 x 5/10 mm gyűjtősínek 22 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 15 x 5- 25 x 10 mm gyűjtősínek 25 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, 12 x 5/10 mm gyűjtősínek 25 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek 30 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, 15 x 5- 25 x 10 mm gyűjtősínek 50 kA - 600 V, Tartótávolság 350 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7 54 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek, megszakító max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 480 V, Tartótávolság 250 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek, megszakító max. 600 A, DIVQ/7 73 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, 30 x 5/10 mm gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
Megjegyzés a cikkszámhoz	Az UL alkalmazásokhoz berendezéstálca használata szükséges
Pólusok száma	3-pólusú

# Jellemzők

---

Az alábbi cikkszámokhoz	3580000 3581000 3582000 3583000 3584000 3580100 3581100 3585005 3586005
Belső rögzítéssel	Igen
Gyújtósínek közepének távolsága	60 mm
Megfelelő gyújtósínekhez	12 x 5 - 30 x 10
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,668 kg
Bruttó tömeg	0,72 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV gyújtósíntartó, 3 pólusú, 60 mm középtávolság, 12x5-30x10 mm gyújtósínekhez, UL kivitel

---

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

---