

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.210

## Takaróprofil

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.210 - Takaróprofil RiLine gyűjtősínrendszerekhez

Egyénileg tetszőleges hosszra vágható, a fenéktálca profilra pattintható.



## Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.210
Termékleírás	A fenéklemezre történő felcsíptetéshez.
Anyag	Hő-módosított kemény PVC UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	A takaróprofil mellső terhelése esetén a stabilitás érdekében támasztólemezt kell használni Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Pólusok száma	3-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	Lapos rézsín, 3 pólusú PLS 800, 3 pólusú PLS 1600, 3 pólusú
Méret	Hossz: 1.100 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	2,8 kg
Bruttó tömeg	2,98 kg
Vámtarifaszám	85472000
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414

# Jellemzők

---

Termékleírás

SV RILINE60 TAKARÓPROFIL,1100 MM,2 DB/CS

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)