

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.214 Takaróprofil

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.214 - Takaróprofil RiLine gyűjtősínrendszerekhez

Egyénileg tetszőleges hosszra vágható, a fenéktálca profilra pattintható.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.214
Termékleírás	A fenéklemezre történő felcsíptetéshez.
Anyag	Hő-módosított kemény PVC UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Megjegyzés	A takaróprofil mellső terhelése esetén a stabilitás érdekében támasztólemezt kell használni Egyedileg a szükséges hosszra vágható
Pólusok száma	4-pólusú
Gyűjtősínrendszerhez megfelelő	Lapos rézsín, 4 pólusú PLS 1600, 4 pólusú
Méret	Hossz: 1.100 mm
Csomagolási egység	2 db
Nettó tömeg	3,56 kg
Bruttó tömeg	3,7 kg
Vámtarifaszám	85472000
ETIM 9	EC000775
ECLASS 8.0	27142414
Termékleírás	SV TAKARÓPROFIL, 1100 MM, 4p. 2DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások

UL + C-UL (listed)