

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.260 OM tartóelem

Állapot: 2026.05.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.260 - OM tartóelem érintkezőrendszer nélkül

Külső áramellátású kapcsolóberendezések szereléséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.260
Kivitel	érintkezőrendszer nélkül
Termékleírás	Külső áramellátású kapcsolóberendezések szereléséhez.
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	Sín: RAL 7035
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Tartósín típus	Tartókeret, PinBlock
Pólusok száma	3-pólusú
PinBlock	Igen
Méret	Szélesség: 45 mm Magasság: 208 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Tartókeret (Szé x Ma)	45 mm x 170 mm
Jóváhagyások	UL
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,219 kg
Bruttó tömeg	0,22 kg
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV OM TARTÓ,45X208 MM TARTÓKERET 1

Jóváhagyások

Jóváhagyások

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK