Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.

SV 9340.270

OM tartóelem

Állapot: 2026.11.15. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES · POWER DISTRIBUTION · CLIMATE CONTROL · IT INFRASTRUCTURE · SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9340.270 - OM tartóelem érintkezőrendszer nélkül

Külső áramellátású kapcsolóberendezések szereléséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.270
Kivitel	érintkezőrendszer nélkül
Termékleírás	Külső áramellátású kapcsolóberendezések szereléséhez.
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	Sín: RAL 7035
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Tartósín típus	Tartókeret, 1 x TS 55D-V
Pólusok száma	3-pólusú
Tartókeret támasz	Igen
Méret	Szélesség: 55 mm Magasság: 272 mm
Tartósínek száma/magassága	1 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Tartókeret (Szé x Ma)	55 mm x 237 mm
Jóváhagyások	UL
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,25 kg
Bruttó tömeg	0,258 kg
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607

© Rittal 2026

Jellemzők

Termékleírás	SV OM TARTÓ 55*208 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK

© Rittal 2026