

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9340.300 OM tartóelem

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.300 - OM tartóelem érintkezőrendszer nélkül

Külső áramellátású kapcsolóberendezések szereléséhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.300
Kivitel	érintkezőrendszer nélkül
Termékleírás	Külső áramellátású kapcsolóberendezések szereléséhez.
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	Sín: RAL 7035
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Tartósín típus	Tartókeret nélkül, 2 x TS 45D
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 45 mm Magasság: 208 mm
Tartósínek száma/magassága	2 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Jóváhagyások	UL
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,153 kg
Bruttó tömeg	0,202 kg
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV OM tartó 45x208 mm

# Jóváhagyások

---

Jóváhagyások

ABS  
DNV  
Lloyds Register  
UL + C-UL (listed)

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat  
Megfelelőségi nyilatkozat UK