

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.460 OM adapter

Állapot: 2026.06.10. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.460 - OM adapter csatlakozóvezetékekkel



Jellemzők

| | |
|--|---|
| Cikkszám | SV 9340.460 |
| Kivitel | csatlakozóvezetékekkel |
| Anyag | Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | Sín: RAL 7035 |
| Csatlakozóvezetékek (AWG) | AWG 10 |
| Névleges áram max. | 32 A |
| Névleges üzemi feszültség | 690 V, 3~ |
| Megjegyzés | A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén |
| UL elektromos értékek (SCCR) | 30 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 63 A, NHJH/7 |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal: | 60 mm |
| Csatlakozókábel hossz | 130 mm |
| Tartósín típus | Tartókeret, 1 x TS 55D |
| Pólusok száma | 3-pólusú |

Jellemzők

| | |
|----------------------------|--|
| Méret | Szélesség: 55 mm Magasság: 208 mm |
| Tartósínek száma/magassága | 1 / 10 mm |
| Megfelelő gyűjtősínekhez | Magasság: 5, 10 mm |
| Tartókeret (Szé x Ma) | 55 mm x 170 mm |
| Jóváhagyások | UL |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,32 kg |
| Bruttó tömeg | 0,334 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 0,074 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Termékleírás | SV OM-ADAPTER,32A,690 V,AWG 10,55X208 MM |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |