

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.460 OM adapter

Állapot: 2026.07.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.460 - OM adapter csatlakozóvezetékekkel



Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.460
Kivitel	csatlakozóvezetékekkel
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	Sín: RAL 7035
Csatlakozóvezetékek (AWG)	AWG 10
Névleges áram max.	32 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
UL elektromos értékek (SCCR)	30 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 30 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 63 A, NHJH/7 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 63 A, NLRV/7 65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 63 A, NHJH/7
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Csatlakozókábel hossz	130 mm
Tartósín típus	Tartókeret, 1 x TS 55D
Pólusok száma	3-pólusú

Jellemzők

Méret	Szélesség: 55 mm Magasság: 208 mm
Tartósínek száma/magassága	1 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Tartókeret (Szé x Ma)	55 mm x 170 mm
Jóváhagyások	UL
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,32 kg
Bruttó tömeg	0,334 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,074
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV OM-ADAPTER,32A,690 V,AWG 10,55X208 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK