


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.530 OM adapter

Állapot: 2026.07.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.530 - OM adapter húzórugós kapcsokkal



Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.530
Kivitel	húzórugós kapcsokkal
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	Sín: RAL 7035
Névleges áram max.	32 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Tartósín típus	Tartókeret, 1 x TS 45C
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 45 mm Magasság: 208 mm
Körvezetők csatlakozása	1,5 - 6 mm ²
Tartósínek száma/magassága	1 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Tartókeret (Szé x Ma)	45 mm x 170 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,259 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	0,28 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,027
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV OM-ADAPTER, 32A, 690V, 45x208 mm

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK