

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.560 OM adapter

Állapot: 2026.05.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.560 - OM adapter húzórugós kapcsokkal



Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.560
Kivitel	húzórugós kapcsokkal
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	Sín: RAL 7035
Névleges áram max.	32 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Tartósín típus	Tartókeret, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Pólusok száma	3-pólusú
Tartókeret támasz	Igen
Méret	Szélesség: 45 mm Magasság: 272 mm
Körvezetők csatlakozása	1,5 - 6 mm ²
Tartósínek száma/magassága	2 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Tartókeret (Szé x Ma)	45 mm x 237 mm
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,28 kg
Bruttó tömeg	0,293 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,027
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV OM-ADAPTER 32A,690V,1,5-6 QMM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK