

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.630 OM adapter

Állapot: 2026.07.03. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.630 - OM adapter húzórugós kapcsokkal



Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.630
Kivitel	húzórugós kapcsokkal
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	Sín: RAL 7035
Névleges áram max.	65 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Tartósín típus	Tartókeret, 1 x TS 55E
Pólusok száma	3-pólusú
Megjegyzés a cikkszámhoz	Az IEC 61 439-1 felmelegedési vizsgálat szerint legfeljebb 80 A áramterhelhetőség lehetséges.
Méret	Szélesség: 55 mm Magasság: 208 mm
Körvezetők csatlakozása	2,5 - 16 mm ²
Tartósínek száma/magassága	1 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Tartókeret (Szé x Ma)	55 mm x 170 mm

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,32 kg
Bruttó tömeg	0,33 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,059
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV OM-ADAPTER,65 A,690 V,2,5-1655X208 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK