

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.650 OM adapter

Állapot: 2026.06.14. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.650 - OM adapter húzórugós kapcsokkal



## Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.650
Kivitel	húzórugós kapcsokkal
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	Sín: RAL 7035
Névleges áram max.	65 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Tartósín típus	Tartókeret, 1 x TS 55E, 1 x TS 55D-V
Pólusok száma	3-pólusú
Tartókeret támasz	Igen
Megjegyzés a cikkszámhoz	Az IEC 61 439-1 felmelegedési vizsgálat szerint legfeljebb 80 A áramterhelhetőség lehetséges.
Méret	Szélesség: 55 mm Magasság: 272 mm
Körvezetők csatlakozása	2,5 - 16 mm <sup>2</sup>
Tartósínek száma/magassága	2 / 10 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm

## Jellemzők

Tartókeret (Szé x Ma)	55 mm x 237 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,339 kg
Bruttó tömeg	0,377 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,059
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	OM Adapter 65A 2,5-16 Qmm 55x272mm

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK