

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.770 OM adapter

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.770 - OM adapter csatlakozóvezetékekkel

Jellemzők

| | |
|--|---|
| Cikkszám | SV 9340.770 |
| Kivitel | csatlakozóvezetékekkel |
| Anyag | Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | Sín: RAL 7035 |
| Csatlakozóvezetékek (AWG) | AWG 10 |
| Névleges áram max. | 32 A |
| Névleges üzemi feszültség | 690 V, 3~ |
| UL elektromos értékek (SCCR) | 30 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 35 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7 50 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 27 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Kombinált motorvezérlő max. 32 A, NHJH/7 |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal: | 60 mm |
| Csatlakozókábel hossz | 165 mm |
| Tartósín típus | Tartókeret, 1 x TS 45D, PinBlock |
| Megjegyzés | A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| PinBlock | Igen |
| Tartókeret támasz | Igen |
| Méret | Szélesség: 45 mm Magasság: 272 mm |
| Tartósínek száma/magassága | 1 / 10 mm |

Jellemzők

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Megfelelő gyűjtősínekhez | Magasság: 5, 10 mm |
| Tartókeret (Szé x Ma) | 45 mm x 237 mm |
| Jóváhagyások | UL |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,28 kg |
| Bruttó tömeg | 0,32 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 0,077 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Termékleírás | SV OM-ADAPTER 32A,690V,AWG 10 |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |