

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.850 Kábelkészlet

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.850 - Kábelkészlet OM adapterhez húzórugós kapcsokkal

Előszerelt csatlakozóvezetékek kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.



## Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.850
Termékleírás	Előszerelt csatlakozóvezetékek, húzórugós sorkapcsos OM-adapterre épített kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.
Anyag	PVC szigetelés Hőálló 105 °C-ig Az érvégek mindkét oldala ultrahangos érvégtömítéssel
AWG	AWG 14 = 2,08 mm <sup>2</sup> × 2,5 mm <sup>2</sup>
Megjegyzés	AWG = American Wire Gauges
Méret	Hossz: 140 mm
Csomagolási egység	15 db
Nettó tömeg	0,03 kg
Bruttó tömeg	0,058 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,002
Vámtarifaszám	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Termékleírás	SV KABELSET AWG 14

# Jóváhagyások

---

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK