

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.860 Kábelkészlet

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.860 - Kábelkészlet OM adapterhez húzórugós kapcsokkal

Előszerelt csatlakozóvezetékek kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.860
Termékleírás	Előszerelt csatlakozóvezetékek, húzórugós sorkapcsos OM-adapterre épített kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.
Anyag	PVC szigetelés Hőálló 105 °C-ig Az érvégek mindkét oldala ultrahangos érvégtömítéssel
AWG	AWG 12 = 3,31 mm ² × 4 mm ²
Megjegyzés	AWG = American Wire Gauges
Méret	Hossz: 140 mm
Csomagolási egység	15 db
Nettó tömeg	0,075 kg
Bruttó tömeg	0,085 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,003
Vámtarifaszám	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Termékleírás	SV KÁBEL-KÉSZLET, AWG 12, 15DB/CS

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK