


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.870 Kábelkészlet

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.870 - Kábelkészlet OM adapterhez húzórugós kapcsokkal

Előszerelt csatlakozóvezetékek kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.870
Termékleírás	Előszerelt csatlakozóvezetékek, húzórugós sorkapcsos OM-adapterre épített kapcsolókészülékek egyedi csatlakoztatásához.
Anyag	PVC szigetelés Hőálló 105 °C-ig Az érvégek mindkét oldala ultrahangos érvégtömítéssel
AWG	AWG 10 = 5,26 mm ² ÷ 6 mm ²
Megjegyzés	AWG = American Wire Gauges
Méret	Hossz: 140 mm
Csomagolási egység	15 db
Nettó tömeg	0,12 kg
Bruttó tömeg	0,13 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,006
Vámtarifaszám	85444290
ETIM 9	EC000839
ECLASS 8.0	27062302
Termékleírás	SV KÁBELKÉSZLET AWG 10, 130 MM,15 DB/CS.

Jóváhagyások

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat

Megfelelőségi nyilatkozat UK