

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9340.910 OM adapter

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9340.910 - OM adapter dugaszolható vezetékkimenettel



## Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.910
Kivitel	dugaszolható vezetékkimenettel
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	Sín: RAL 7035
Egységcsomag	Csatlakozó csatlakozási lehetőséggel 3 főérintkezőhöz (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> )
Névleges áram max.	25 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Tartósín típus	Tartókeret, 1 x TS 45D, 1 x TS 45D-V
Pólusok száma	3-pólusú
Connector outlet	Csatlakozó csatlakozási lehetőséggel 3 főérintkezőhöz (1,5 - 4 mm <sup>2</sup> )
Méret	Szélesség: 45 mm Magasság: 208 mm
Körvezetők csatlakozása	1,5 - 4 mm <sup>2</sup>
Tartósínek száma/magassága	2 / 10 mm

## Jellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Tartókeret (Szé x Ma)	45 mm x 170 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,201 kg
Bruttó tömeg	0,289 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,025
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ETIM 8	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV OM ADAPTER 25A 690V,1,5-4MM2

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK