

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.950

Sínre szerelhető biztosítós elem, D-switch

Állapot: 2026.04.06. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.950 - Sínre szerelhető biztosítós elem, D-switch

Beépített vizuális biztosítófelügyelettel, villogó jelzővel és üzemállapot-kijelzővel.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9340.950
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	Sín: RAL 7035 Biztonsági csatlakozó: RAL 7001
Egységcsomag	Szűkítő tartórugókkal D 01 és 10 x 38 mm biztosítókhoz
Megjegyzés	Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Biztonsági betétek	D 01 (szűkítő idommal) D 02 (Neozed illesztőhüvellyel) 10 x 38 (szűkítő tartórugóval)
Fuse inserts footnote	D 01 és 10 x 38 mm-es biztosítók használata esetén szükséges a szűkítőelemek alkalmazása. D 01 biztosítók használata opcionálisan D 02-alaphoz, adapterhüvellyel lehetséges.
Névleges üzemi áramerősség max.	63 A
Névleges üzemi feszültség	400 V
Megjegyzés	Biztosítóbetétek alkalmazására a DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) szerint Beépített vizuális biztosítófelügyelettel, villogó jelző és üzemállapot-kijelző, valamint kábelvezető max. 6 mm ² -es vezetékekhez
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3
Méret	Szélesség: 27 mm Magasság: 226 mm
Körvezetők csatlakozása	1,5 - 25 mm ²

Jellemzők

Megfelelő gyűjtősínhez	Magasság: 5, 10 mm
Feszültségtartomány fényjelző esetén	100 - 400 V
Pólusok száma	3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték	1,5 - 25 mm ²
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,975 kg
Bruttó tömeg	1,04 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,066
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001046
ECLASS 8.0	27371402
Termékleírás	SV D-SWITCH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ, 3DB/CS

Jóváhagyások

Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat
--------------	---------------------------