

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9340.950

Sínre szerelhető biztosítós elem, D-switch

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9340.950 - Sínre szerelhető biztosítós elem, D-switch

Beépített vizuális biztosítófelügyelettel, villogó jelzővel és üzemállapot-kijelzővel.

Jellemzők

| | |
|--|--|
| Cikkszám | SV 9340.950 |
| Anyag | Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | Sín: RAL 7035 Biztonsági csatlakozó: RAL 7001 |
| Egységcsomag | Szűkítő tartórugókkal D 01 és 10 x 38 mm biztosítókhoz |
| Megjegyzés | Sodrott eres vezetékek használata esetén érvéghüvelyeket kell alkalmazni |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal: | 60 mm |
| Csatlakozás módja (elektromos) | Keretkapocs |
| Biztonsági betétek | D 01 (szűkítő idommal) D 02 (Neozed illesztőhüvellyel) 10 x 38 (szűkítő tartórugóval) |
| Fuse inserts footnote | D 01 és 10 x 38 mm-es biztosítók használata esetén szükséges a szűkítőelemek alkalmazása. D 01 biztosítók használata opcionálisan D 02-alaphoz, adapterhüvellyel lehetséges. |
| Névleges üzemi áramerősség max. | 63 A |
| Névleges üzemi feszültség | 400 V |
| Megjegyzés | Biztosítóbetétek alkalmazására a DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3) szerint Beépített vizuális biztosítófelügyelettel, villogó jelző és üzemállapot-kijelző, valamint kábelvezető max. 6 mm ² -es vezetékekhez |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 |
| Méret | Szélesség: 27 mm Magasság: 226 mm |
| Körvezetők csatlakozása | 1,5 - 25 mm ² |

Jellemzők

| | |
|--------------------------------------|---|
| Megfelelő gyűjtősínekhez | Magasság: 5, 10 mm |
| Feszültségtartomány fényjelző esetén | 100 - 400 V |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Kör keresztmetszetű vezeték | 1,5 - 25 mm ² |
| Csomagolási egység | 3 db |
| Nettó tömeg | 0,975 kg |
| Bruttó tömeg | 1,04 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 0,066 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001046 |
| ECLASS 8.0 | 27371402 |
| Termékleírás | SV D-SWITCH BIZTOSÍTÓS KAPCSOLÓ, 3DB/CS |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---------------------------|
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat |
|--------------|---------------------------|