

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9341.050 PLS gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9341.050 - PLS gyűjtősíntartók

A 800 A/1600 A áramerősségű PLS különleges gyűjtősínekhez, 3 és 4 pólusú, ráépíthető.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9341.050
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges üzemi feszültség	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
UL elektromos értékek (SCCR)	14 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, PLS 800 gyűjtősínek 22 kA - 600 V, Tartótávolság 200 mm, PLS 800 gyűjtősínek 50 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, PLS 800 gyűjtősínek, megszakító max. 600 A, DIVQ/7 50 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, PLS 800 gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Tartótávolság 150 mm, PLS 800 gyűjtősínek, megszakító max. 600A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, Tartótávolság 150 mm, PLS 800 gyűjtősínek, osztályú biztosító max. 600 A, JDDZ/7
Megjegyzés a cikkszámhoz	Az UL alkalmazásokhoz berendezéstálca használata szükséges UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Átépitési lehetőség	Igen
Pólusok száma	3-pólusú
Megfelelő gyűjtősínekhez	PLS 800
Az alábbi cikkszámokhoz	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Belső rögzítéssel	Igen
Gyűjtősínek közepének távolsága	60 mm

Jellemzők

Jóváhagyások	UL
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,32 kg
Bruttó tömeg	0,368 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV RiLine60 SINTARTÓ, UL, 4DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK