


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.004 PLS gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.15. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.004 - PLS gyűjtősíntartók

A 800 A/1600 A áramerősségű PLS különleges gyűjtősínekhez, 3 és 4 pólusú.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.004
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges üzemi feszültség	1000 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 480 V, Tartótávolság 250 mm, PLS 1600 gyűjtősínek, megszakító max. 1200A, DIVQ/7
Megjegyzés a cikkszámhoz	Az UL alkalmazásokhoz berendezéstálca használata szükséges UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Gyűjtősíntartó kivitel	PLS 1600 PLUS
Pólusok száma	4-pólusú
Megfelelő gyűjtősínekhez	PLS 1600
Az alábbi cikkszámokhoz	3516.000 3527.000 3528.010 3529.000
Belső rögzítéssel	Igen
Gyűjtősínek közepének távolsága	60 mm
Jóváhagyások	UL
Csomagolási egység	4 db

Jellemzők

Nettó tömeg	2,2 kg
Bruttó tömeg	2,321 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	PLS SÍNTARTÓ, 60MM, 1600A, 4p. 4DB/CS

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK