
Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



# SV 9342.004

# PLS gyűjtősíntartók


Állapot: 2026.11.16. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES | POWER DISTRIBUTION | CLIMATE CONTROL | IT INFRASTRUCTURE | SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

# SV 9342.004 - PLS gyűjtősíntartók

A 800 A/1600 A áramerősségű PLS különleges gyűjtősínekhez, 3 és 4 pólusú.



## Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | SV 9342.004 |
| Anyag | Poliamid<br>UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | RAL 7035 |
| Névleges üzemi feszültség | 1000 V, 3~ |
| Megjegyzés a cikkszámhoz | Az UL alkalmazásokhoz berendezéstálca használata szükséges<br>UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes |
| UL elektromos értékek (SCCR) | 65 kA - 480 V, Tartótávolság 250 mm, PLS 1600 gyűjtősínek, megszakító max. 1200A, DIVQ/7 |
| Gyűjtősíntartó kivitel | PLS 1600 PLUS |
| Pólusok száma | 4-pólusú |
| Megfelelő gyűjtősínekhez | PLS 1600 |
| Az alábbi cikkszámokhoz | 3516.000<br>3527.000<br>3528.010<br>3529.000 |
| Belső rögzítéssel | Igen |
| Gyájtősínek közepének távolsága | 60 mm |
| Jóváhagyások | UL |
| Csomagolási egység | 4 db |

© Rittal 2026

# Jellemzők

| | |
|---|---|
| Nettó tömeg | 2,2 kg |
| Bruttó tömeg | 2,321 kg |
| Vámtarifaszám | 85469010 |
| ETIM 9 | EC001166 |
| ECLASS 8.0 | 27400607 |
| Termékleírás | PLS SÍNTARTÓ, 60MM, 1600A, 4p.  4DB/CS |

# Jóváhagyások

| | |
|---|---|
| Jóváhagyások | ABS<br>Lloyds Register<br>UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat<br>Megfelelőségi nyilatkozat UK |