

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.050 PLS gyűjtősíntartók

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.050 - PLS gyűjtősíntartók

A 800 A/1600 A áramerősségű PLS különleges gyűjtősínekhez, 3 és 4 pólusú, ráépíthető.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.050
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges üzemi feszültség	1000 V, 3~ 1500 V (DC)
UL elektromos értékek (SCCR)	25 kA - 600 V, Tartótávolság 500 mm, PLS 1600 gyűjtősínek 30 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, PLS 1600 gyűjtősínek 35 kA - 600 V, Tartótávolság 150 mm, PLS 1600 gyűjtősínek 65 kA - 600 V, Tartótávolság 250 mm, PLS 1600 gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 1400 A, JDDZ/7 65 kA - 600 V, Tartótávolság 100 mm, PLS 1600 gyűjtősínek, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
Megjegyzés a cikkszámhoz	Az UL alkalmazásokhoz berendezéstálca használata szükséges UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Átépitési lehetőség	Igen
Pólusok száma	3-pólusú
Megfelelő gyűjtősínekhez	PLS 1600
Az alábbi cikkszámokhoz	3516.000 3527.000 3528.000 3528.010 3529.000
Belső rögzítéssel	Igen
Gyűjtősínek közepének távolsága	60 mm
Jóváhagyások	UL
Csomagolási egység	4 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,56 kg
Bruttó tömeg	0,601 kg
Vámtarifaszám	85469010
ETIM 9	EC001166
ECLASS 8.0	27400607
Termékleírás	SV RILINE60 GYÚJTÓSÍNTARTÓ

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK
