Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.200

Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.11.01. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES POWER DISTRIBUTION CLIMATE CONTROL IT INFRASTRUCTURE SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP

SV 9342.200 - Csatlakozóadapter

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.200
Anyag	Burkolat: ABS Váz: poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges áram max.	63 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 65 A, NLRV/7
Kábelkivezetés	felül
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 20 mm Magasság: 215 mm
Körvezetők csatlakozása	2,5 - 10 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Jóváhagyások	UL
Sínvastagság	10 mm
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,199 kg
Bruttó tömeg	0,206 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,019
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CSATOLÓADAPTER, 63 A, 690 V,3 PÓLUSÚ

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK