

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.210 Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.07.11. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.210 - Csatlakozóadapter

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.210
Anyag	Burkolat: ABS Váz: poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges áram max.	63 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 65 A, NLRV/7
Kábelkivezetés	alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 20 mm Magasság: 215 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	2,5 - 10 mm ²
Körvezetékek csatlakozása, egyeres	2,5 - 10 mm ²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	2,5 - 10 mm ²

Jellemzők

Megfelelő gyűjtősínhez	Magasság: 5, 10 mm
Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)	1000 V (DC)
Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)	1500 V (DC)
Jóváhagyások	UL
Sínvastagság	10 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,205 kg
Bruttó tömeg	0,206 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,019
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CSATOLÓADAPTER, 63 A, 690 V,3 PÓLUSÚ

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK