

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.224 Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.224 - Csatlakozóadapter

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.224
Anyag	Burkolat: ABS Váz: poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges áram max.	125 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 4~
UL elektromos értékek (SCCR)	50 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 125 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Megszakító max. 125 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 400 A, JDDZ/7
Kábelkivezetés	fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
Pólusok száma	4-pólusú
Méret	Szélesség: 75 mm Magasság: 270 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	10 - 25 mm <sup>2</sup>
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	16 - 35 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm

## Jellemzők

Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	10 x 7,8 mm
Jóváhagyások	UL
Sínvastagság	25 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,199 kg
Bruttó tömeg	0,632 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,07
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV Csatl.adap 4-pól 125 A 690 V

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK