

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.250 Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.250 - Csatlakozóadapter

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.250
Anyag	Burkolat: ABS Váz: poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges áram max.	250 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)	50 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 250 A, JDDZ/7 50 kA - 600 V, Kombinált motorvezérlő max. 250 A, NHJH/7 65 kA - 480 V, Megszakító max. 250 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 400 A, JDDZ/7
Kábelkivezetés	fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 90 mm Magasság: 210 mm
Finomeres, érvégüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	35 - 120 mm <sup>2</sup>
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	35 - 120 mm <sup>2</sup>

## Jellemzők

Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	18,5 x 15,5 mm
Jóváhagyások	UL
Sínvastagság	120 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,779 kg
Bruttó tömeg	0,829 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,166
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CSATOLÓADAPTER, 250A, 690V, 3P.

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK