


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.280 Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.05.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.280 - Csatlakozóadapter

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

Jellemzők

| | |
|---|---|
| Cikkszám | SV 9342.280 |
| Anyag | Burkolat: ABS Váz: poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | RAL 7035 |
| Névleges áram max. | 800 A |
| Névleges üzemi feszültség | 690 V, 3~ |
| Kábelkivezetés | fent/lent |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal: | 60 mm |
| Megjegyzés | A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Méret | Szélesség: 129 mm Magasság: 246 mm |
| Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása | 95 - 185 mm ² |
| Többeres körvezetékek csatlakoztatása | 95 - 300 mm ² |
| Megfelelő gyűjtősínhez | Magasság: 5, 10 mm |
| Kapocstér lamellált rézsínhez (Szé x Ma) | 33 x 20 mm |
| Sínvastagság | 185 mm |

Jellemzők

| | |
|----------------------|---|
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 1,98 kg |
| Bruttó tömeg | 2,07 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 0,358 |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Termékleírás | SV CSATOLÓADAPTER, 800A, 690 V,3 PÓLUSÚ |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | ABS DNV Lloyds Register |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |