

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.280 Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.05.21. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.280 - Csatlakozóadapter

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.280
Anyag	Burkolat: ABS Váz: poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges áram max.	800 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
Kábelkivezetés	fent/lent
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 129 mm Magasság: 246 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	95 - 185 mm ²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	95 - 300 mm ²
Megfelelő gyűjtősínnekhez	Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínnekhez (Szé x Ma)	33 x 20 mm
Sínvastagság	185 mm

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,98 kg
Bruttó tömeg	2,07 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,358
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CSATOLÓADAPTER, 800A, 690 V,3 PÓLUSÚ

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK