


Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.300 Csatlakozóadapter

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.300 - Csatlakozóadapter

60 mm sínközéptávolságú rendszerekhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.300
Anyag	Burkolat: ABS Váz: poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges áram max.	800 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)	50 kA - 600 V, K5 osztályú biztosító max. 600 A, JDDZ/7 65 kA - 480 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
Kábelkivezetés	alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes Az egyenáramú alkalmazások esetén a névleges üzemi feszültség a 9340.050/9341.050/9342.050 gyűjtősíntartóban lévő gyűjtősín-elrendezéstől függ
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 129 mm Magasság: 246 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	95 - 185 mm ²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	95 - 300 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm

Jellemzők

Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	33 x 20 mm
Névleges üzemi feszültség (L1 + L2)	1000 V (DC)
Névleges üzemi feszültség (L1 + L3)	1500 V (DC)
Jóváhagyások	UL
Sínavastagság	10 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1,365 kg
Bruttó tömeg	1,58 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,358
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CSATOLÓADAPTER, 800A, 690 V,3 PÓLUSÚ

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK