

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.314

Csatlakozóadapter- kiegészítőkészlet

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.314 - Csatlakozóadapter-kiegészítőkészlet 4 pólusú felépítéshez

1 pólusú tartozékmodul a 3 pólusú csatlakozóadapter (SV 9342.310/9342.320) kiegészítéséhez 4 pólusú felépítéshez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.314
Termékleírás	1 pólusú tartozékmodul a 3 pólusú csatlakozóadapter kiegészítéséhez 4 pólusú felépítéshez.
Anyag	Burkolat: ABS Váz: poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges áram max.	800 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 1~
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 480 V, Megszakító max. 600 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 800 A, JDDZ/7
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Pólusok száma	1 pólusú
Az alábbi cikkszámokhoz	9342.310
Méret	Szélesség: 50 mm Magasság: 270 mm
Finomeres, érvéghüvellyel ellátott körvezetékek csatlakoztatása	95 - 185 mm ²
Többeres körvezetékek csatlakoztatása	95 - 300 mm ²

Jellemzők

Megfelelő gyűjtősínhez	Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínhez 5 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)	33 x 26 mm
Kapocstér lamellált rézsínhez (Szé x Ma)	33 x 21 mm
Kapocstér lamellált rézsínhez 10 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)	33 x 21 mm
Sínvastagság	185 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,8 kg
Bruttó tömeg	0,88 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,096
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CSATLAKOZÓADAPTER 800A,690V

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK