

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.324

Csatlakozóadapter- kiegészítőkészlet

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.324 - Csatlakozóadapter-kiegészítőkészlet 4 pólusú felépítéshez

1 pólusú tartozékmodul a 3 pólusú csatlakozóadapter (SV 9342.310/9342.320) kiegészítéséhez 4 pólusú felépítéshez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.324
Termékleírás	1 pólusú tartozékmodul a 3 pólusú csatlakozóadapter kiegészítéséhez 4 pólusú felépítéshez.
Anyag	Burkolat: ABS Váz: poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Névleges áram max.	1 600 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 1~
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 480 V, Megszakító max. 1200 A, DIVQ/7 65 kA - 600 V, L osztályú biztosító max. 1600 A, JDDZ/7
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén UL jóváhagyás csak AC alkalmazással érvényes
Pólusok száma	1 pólusú
Az alábbi cikkszámokhoz	9342.320
Méret	Szélesség: 85 mm Magasság: 270 mm
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez 5 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)	65 x 27 mm

Jellemzők

Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	65 x 22 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez 10 mm sínvastagságnál (Szé x Ma)	65 x 22 mm
Sínvastagság	240 mm
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,199 kg
Bruttó tömeg	1,271 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,136
Vámtarifaszám	85369010
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	SV CSATLAKOZÓ ADAPTER, 1600A, 1 PÓLUS

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK