

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9342.410 CB-készülékadapterhez

Állapot: 2024.09.21. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9342.410 - CB-készülékadapterhez 3 pólusú

CB készülékadapter légmegszakítók univerzális és egyszerűsített szereléséhez.

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.410
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges áram max.	100 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 100 A, NLRV/7
Kábelkivezetés	alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma	3-pólusú
For universal switchgear application	Igen
Méret	Szélesség: 72 mm Magasság: 210 mm
Kör keresztmetszetű vezetékek csatlakozója	10 - 35 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	10 x 7,8 mm

# Jellemzők

A következő gyártmányokhoz (típushoz)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)
Csomagolási egység	1 db
Tömeg/cs. e.	0,58 kg
Nettó tömeg	0.57
Bruttó tömeg	0.576
Réz tartalom (kg/db)	0.114
Vámtarifaszám	85369095
EAN	4028177503762
ETIM 7.0	EC001531
ECLASS 8.0	27370304

# Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS C-UL DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK