

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410 CB-készülékadapterhez

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - CB-készülékadapterhez 3 pólusú

CB készülékadapter légmegszakítók univerzális és egyszerűsített szereléséhez.

Jellemzők

| | |
|--|---|
| Cikkszám | SV 9342.410 |
| Anyag | Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | RAL 7035 |
| Csatlakozás módja (elektromos) | Keretkapocs |
| Névleges áram max. | 100 A |
| Névleges üzemi feszültség | 690 V, 3~ |
| UL elektromos értékek (SCCR) | 65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 100 A, NLRV/7 |
| Kábelkivezetés | alul |
| Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal: | 60 mm |
| Megjegyzés | Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Méret | Szélesség: 72 mm Magasság: 210 mm |
| Körvezetők csatlakozása | 10 - 35 mm ² |
| Megfelelő gyűjtősínekhez | Magasság: 5, 10 mm |
| Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma) | 10 x 7,8 mm |
| A következő gyártmányokhoz (típushoz) | ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3) |

Jellemzők

| | |
|----------------------|---------------------------------------|
| Jóváhagyások | UL |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 0,57 kg |
| Bruttó tömeg | 0,576 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 0,114 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001531 |
| ECLASS 8.0 | 27370304 |
| Termékleírás | BERENDEZÉS ADAPTER 100A 690V 72x210MM |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |