

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.410 CB-készülékadapterhez

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.410 - CB-készülékadapterhez 3 pólusú

CB készülékadapter légmegszakítók univerzális és egyszerűsített szereléséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.410
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges áram max.	100 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 480 V, Manuális motorvezérlő max. 100 A, NLRV/7
Kábelkivezetés	alul
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 72 mm Magasság: 210 mm
Körvezetők csatlakozása	10 - 35 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	10 x 7,8 mm
A következő gyártmányokhoz (típushoz)	ABB (MS 495, MS 496, MS 497) Eaton (PKZ2) Schneider Electric (GV3ME80) Siemens (S3)

Jellemzők

Jóváhagyások	UL
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	0,57 kg
Bruttó tömeg	0,576 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,114
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001531
ECLASS 8.0	27370304
Termékleírás	BERENDEZÉS ADAPTER 100A 690V 72x210MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	ABS DNV Lloyds Register UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK