

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.540

CB-készülékadapterhez

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.540 - CB-készülékadapterhez 3 pólusú

CB készülékadapter légmegszakítók univerzális és egyszerűsített szereléséhez.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.540
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Egységcsomag	Kapocsfedél Horonycsapok
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges áram max.	125 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
UL elektromos értékek (SCCR)	65 kA - 480 V, Megszakító max. 125 A, DIVQ/7
Kábelkivezetés	felül
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Megjegyzés	Kábelkivezetés: Kapcsolókimenet, ill. a kapcsolóberendezésből kimenő vezetékként A táblázatban megadott műszaki adatok eltérhetnek az UL-alkalmazások esetén
Pólusok száma	3-pólusú
Méret	Szélesség: 90 mm Magasság: 225 mm
Körvezetők csatlakozása	35 - 120 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Kapocstér lamellált rézsínekhez (Szé x Ma)	18,5 x 15,5 mm

Jellemzők

A következő gyártmányokhoz
(típushoz)

ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)

Jóváhagyások

UL

Csomagolási egység

1 db

Nettó tömeg

0,819 kg

Bruttó tömeg

0,848 kg

Réz tartalom (kg/db)

0,202

Vámtarifaszám

85369095

ETIM 9

EC001531

ECLASS 8.0

27370304

Termékleírás

SV CB-Comp/adapter 125A, 690V

Jóváhagyások

Jóváhagyások

ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)

Magyarázatok

Megfelelőségi nyilatkozat
Megfelelőségi nyilatkozat UK