

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9342.980

35 x 7,5 mm-es tartósín

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9342.980 - 35 x 7,5 mm-es tartósín OM-adapterhez/-tartóhoz

55 mm széles OM-adapterre szereléshez.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9342.980
Alkalmazási területek	55 mm széles OM-adapterekre/-tartókra történő felszereléshez jobb és bal oldalt szerelt 10 mm vastag dugalj lécekkel. A középpontos szereléshez szükséges rögzítőfurat elrendezése 55 mm széles adaptersínen vagy tartókereten.
Anyag	Acéllemez
Felület	Horganyzott
Egységcsomag	Rögzítőcsavarokkal és oldalsó eltolásvédelemmel együtt
Tartósín típus	35 x 7,5 mm
Méret	Szélesség: 72 mm
Csomagolási egység	5 db
Nettó tömeg	0,125 kg
Bruttó tömeg	0,203 kg
PCF/VE (Cradle to Gate)	0,5 kg CO2 eq (Cat B)
Megjegyzés a PCF osztályhoz	B kategória: PCF érték (Cradle to Gate) a termék tömege alapján közelítőleg kiszámítva, önbevallás alapján
Vámtarifaszám	39269097
ETIM 9	EC001285

Jellemzők

ECLASS 8.0

27141143

Termékleírás

SV TARTÓSÍN, 72MM, TS35/7,5mm 5DB/CS