Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.020

NH biztosítós szakaszolók

Állapot: 2026.10.30. (Forrás: www.rittal.com/hu-hu)

SV 9343.020 - NH biztosítós szakaszolók elektronikus biztosítófelügyelettel

Jellemzők

Cikkszám	SV 9343.020
Kivitel	elektronikus biztosítófelügyelettel 60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez elektronikus biztosítófelügyelettel
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7035/7001
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 13 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 13 mm
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges üzemi áramerősség max.	160 A
Névleges üzemi feszültség	400 V - 690 V, 3~
NH-méret	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 106 mm Magasság: 194 mm
Körvezetők csatlakozása	4 - 95 mm²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Pólusok száma	3-pólusú

Jellemzők

elektronikus biztosítófelügyelettel	Igen
Kör keresztmetszetű vezeték	4 - 95 mm²
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	1 kg
Bruttó tömeg	1,02 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,2
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-SZAKASZOLÓ,GR 00, 160 A, 60 MM

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK