

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9343.130

## NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9343.130 - NH biztosítós szakaszoló elektronikus biztosítófelügyelettel

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9343.130
Kivitel	60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7035/7001
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 32 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 10 mm
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M10 csavar
Névleges üzemi áramerősség max.	250 A
Névleges üzemi feszültség	400 V - 690 V, 3~
NH-méret	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 184 mm Magasság: 298 mm
Körvezetők csatlakozása	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Pólusok száma	3-pólusú
elektronikus biztosítófelügyelettel	Igen

## Jellemzők

Kör keresztmetszetű vezeték	10 - 150 mm <sup>2</sup>
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,498 kg
Bruttó tömeg	2,505 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,44
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-SZAKASZOLÓ, GR.1, 250A, ESÜ

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK