

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9343.350

NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9343.350 - NH biztosítás szakaszolók elektromechanikus biztosítófelügyelettel

Jellemzők

Cikkszám	SV 9343.350
Kivitel	60 mm-es gyűjtősínrendszerekhez
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7035/7001
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 50 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 10 mm
Sínrendszerekhez a következő középtávolsággal:	60 mm
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M10 csavar
Névleges üzemi áramerősség max.	630 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
NH-méret	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 250 mm Magasság: 298 mm
Körvezetők csatlakozása	10 - 300 mm ²
Megfelelő gyűjtősínekhez	Magasság: 5, 10 mm
Pólusok száma	3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték	10 - 300 mm ²

Jellemzők

Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,5 kg
Bruttó tömeg	4,705 kg
Réz tartalom (kg/db)	1,44
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-szakaszoló GR.3, 630A, 690V

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK