


# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.020

## NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.020 - NH biztosítós szakaszoló elektronikus biztosítófelügyelettel

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9344.020
Kivitel	Szerelőlapos kiépítéshez
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7035/7001
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 13 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 13 mm
for mounting plate assembly	Igen
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Névleges üzemi áramerősség max.	160 A
Névleges üzemi feszültség	400 V - 690 V, 3~
NH-méret	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 106 mm Magasság: 194 mm
Körvezetők csatlakozása	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Pólusok száma	3-pólusú
elektronikus biztosítófelügyelettel	Igen
Kör keresztmetszetű vezeték	4 - 95 mm <sup>2</sup>
Csomagolási egység	1 db

## Jellemzők

Nettó tömeg	0,82 kg
Bruttó tömeg	0,837 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,15
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH SZAKASZOLÓ, Gr.00, 160A

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK