

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.030

NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.030 - NH biztosítós szakaszoló elektronikus biztosítófelügyelettel

Jellemzők

Cikkszám	SV 9344.030
Kivitel	Szerelőlapos kiépítéshez
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7035/7001
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 20 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 5 mm
for mounting plate assembly	Igen
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M8 csavar
Névleges üzemi áramerősség max.	160 A
Névleges üzemi feszültség	400 V - 690 V, 3~
NH-méret	00
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 106 mm Magasság: 194 mm
Körvezetők csatlakozása	10 - 95 mm ²
Pólusok száma	3-pólusú
elektronikus biztosítófelügyelettel	Igen
Kör keresztmetszetű vezeték	10 - 95 mm ²
Csomagolási egység	1 db

Jellemzők

Nettó tömeg	0,7 kg
Bruttó tömeg	0,835 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,15
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-SZAKASZOLÓ, GR: 00, 160A, 690V

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK