

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.150

NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.22. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.150 - NH biztosítós szakaszolók elektromechanikus biztosítófelügyelettel

Jellemzők

Cikkszám	SV 9344.150
Kivitel	Szerelőlapos kiépítéshez
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7035/7001
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 32 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 10 mm
for mounting plate assembly	Igen
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M10 csavar
Névleges üzemi áramerősség max.	250 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
NH-méret	1
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 184 mm Magasság: 298 mm
Körvezetők csatlakozása	10 - 150 mm ²
Pólusok száma	3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték	10 - 150 mm ²
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	2,599 kg

Jellemzők

Bruttó tömeg	2,648 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,3
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-szakaszoló GR.1, 250A, 690V

Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK