

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.350

NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.05.30. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.350 - NH biztosítás szakaszolók elektromechanikus biztosítófelügyelettel

Jellemzők

| | |
|---------------------------------|---|
| Cikkszám | SV 9344.350 |
| Kivitel | Szerelőlapos kiépítéshez |
| Anyag | Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött |
| Szín | Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7035/7001 |
| Kapocstér lamellált rézsínekhez | Csatlakozótér szélessége: 50 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 10 mm |
| for mounting plate assembly | Igen |
| Kábelkivezetés | fent/lent |
| Csatlakozás módja (elektromos) | M10 csavar |
| Névleges üzemi áramerősség max. | 630 A |
| Névleges üzemi feszültség | 690 V, 3~ |
| NH-méret | 3 |
| Test specification | IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek) |
| Méret | Szélesség: 250 mm Magasság: 298 mm |
| Körvezetők csatlakozása | 10 - 300 mm ² |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Kör keresztmetszetű vezeték | 10 - 300 mm ² |
| Csomagolási egység | 1 db |
| Nettó tömeg | 4,159 kg |

Jellemzők

| | |
|----------------------|---|
| Bruttó tömeg | 4,16 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 1,06 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC000249 |
| ECLASS 8.0 | 27371401 |
| Termékleírás | SV NH-SZAKASZOLÓ,GR3,630 A,M10,CSAV.MSÜ |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | CQC-CCC |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |