

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## SV 9344.350

# NH biztosítós szakaszoló

Állapot: 2026.04.13. (Forrás: [rittal.com/hu-hu](http://rittal.com/hu-hu))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# SV 9344.350 - NH biztosítós szakaszolók elektromechanikus biztosítófelügyelettel

## Jellemzők

Cikkszám	SV 9344.350
Kivitel	Szerelőlapos kiépítéshez
Anyag	Poliamid UL 94 szerinti tűzállóság Érintkezőpályák: elektrolitréz, ezüstözött
Szín	Sín: RAL 7035 Fedél: RAL 7035/7001
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 50 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 10 mm
for mounting plate assembly	Igen
Kábelkivezetés	fent/lent
Csatlakozás módja (elektromos)	M10 csavar
Névleges üzemi áramerősség max.	630 A
Névleges üzemi feszültség	690 V, 3~
NH-méret	3
Test specification	IEC/DIN EN 60 947-3 DIN EN 60 269-2 (biztonsági betétek)
Méret	Szélesség: 250 mm Magasság: 298 mm
Körvezetők csatlakozása	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Pólusok száma	3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték	10 - 300 mm <sup>2</sup>
Csomagolási egység	1 db
Nettó tömeg	4,159 kg

## Jellemzők

Bruttó tömeg	4,16 kg
Réz tartalom (kg/db)	1,06
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC000249
ECLASS 8.0	27371401
Termékleírás	SV NH-SZAKASZOLÓ,GR3,630 A,M10,CSAV.MSÜ

## Jóváhagyások

Jóváhagyások	CQC-CCC
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK