

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.610 Keretkapocs

Állapot: 2026.05.23. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.610 - Keretkapocs NH biztosítós szakaszolóhoz

1 - 3 méretű NH szakaszolókhöz csavarcsatlakozással, kör keresztmetszetű és szektorvezetékek, valamint lamellált rézsínek közvetlen csatlakoztatásához.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9344.610
Termékleírás	Kör- és szektorvezetékek, valamint lamellált rézvezetős sínek közvetlen csatlakoztatásához. Alkalmos csavaros csatlakozású NH biztosítós szakaszolóhoz.
Anyag	Rézöntvény
Felület	Nikkelezett
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 20 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 14 mm
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Következő méretekhez:	1
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	50 - 150 mm ²
Körvezetők csatlakozása	35 - 150 mm ²
Kör keresztmetszetű vezeték	35 - 150 mm ²
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,171 kg
Bruttó tömeg	0,175 kg
Vámtarifaszám	73182900

Jellemzők

ETIM 9

EC001894

ECLASS 8.0

27400609

Termékleírás

SV CSATLAKOZÓ KAPOCS,150 QM GR 1,3 DB/CS