

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9344.620 Keretkapocs

Állapot: 2026.04.04. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9344.620 - Keretkapocs NH biztosítós szakaszolóhoz

1 - 3 méretű NH szakaszolókhöz csavarcsatlakozással, kör keresztmetszetű és szektorvezetékek, valamint lamellált rézsínek közvetlen csatlakoztatásához.



Jellemzők

Cikkszám	SV 9344.620
Termékleírás	Kör- és szektorvezetékek, valamint lamellált rézvezetős sínek közvetlen csatlakoztatásához. Alkalmos csavaros csatlakozású NH biztosítós szakaszolóhoz.
Anyag	Rézöntvény
Felület	Nikkelezett
Kapocstér lamellált rézsínekhez	Csatlakozótér szélessége: 32 mm Lamellált rézsín csatlakozótér magassága: 20 mm
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
Következő méretekhez:	3/2
OUT_COL_CROSS_SECTION_SEC TOR_CONDUCTOR	120 - 300 mm ²
Körvezetők csatlakozása	95 - 300 mm ²
Kör keresztmetszetű vezeték	95 - 300 mm ²
Csomagolási egység	3 db
Nettó tömeg	0,39 kg
Bruttó tömeg	0,397 kg
Vámtarifaszám	39269097

Jellemzők

ETIM 9

EC001894

ECLASS 8.0

27400609

Termékleírás

SV CSATL.KAPOCS, 300mm², Gr.2/3, 3DB/CS