

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.005 Biztosítótartó

Állapot: 2026.06.13. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.005 - Biztosítótartó 31 A ... 60 A

Biztosítótartó 60 A-ig, 3 pólusú, egyszerűen felszerelhető berendezéstartó sínekre vagy OM készülékadapteren keresztül gyűjtősínre.

Jellemzők

Cikkszám	SV 9345.005
Kivitel	CC osztályú biztosítótípushoz
Anyag	Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság
Szín	RAL 7035
Körvezeték csatlakozó	AWG 8 - 18
Megjegyzés	Alkalmas rápattintásos szereléshez 35 mm-es készülékfordozó sínekre (7,5/15 mm magas) a DIN EN 60 715 szerint, és a RiLine berendezésadapter-kombinációkra (OM adapter/tartó)
Csatlakozás módja (elektromos)	Keretkapocs
A következő biztosítótípushoz (Class)	CC
Névleges üzemi áramerősség max.	30 A
Névleges üzemi feszültség	600 V, 3~
Fuse standard	UL 248-4
Test specification	UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8
Megjegyzés a cikkszámhoz	Nem alkalmas a 10 x 38 mm-es, IEC 60 269-2/-4/-6 szerinti biztosítók rögzítéséhez
Méret	Szélesség: 54 mm Magasság: 81 mm
Körvezetők csatlakozása	0,75 - 25 mm ²
Megfelelő a biztosítókhoz	Átmérő: 10 mm Hossz: 38 mm

Jellemzők

Feszültségtartomány fényjelző esetén	110 - 600 V
UL elektromos értékek (SCCR)	200 kA - 600 V, CC osztályú biztosító max. 30 A, JDDZ/7
Pólusok száma	3-pólusú
Kör keresztmetszetű vezeték	0,75 - 25 mm ²
Csomagolási egység	4 db
Nettó tömeg	0,4 kg
Bruttó tömeg	0,634 kg
Réz tartalom (kg/db)	0,018
Vámtarifaszám	85369095
ETIM 9	EC001644
ECLASS 8.0	27400613
Termékleírás	SV Biztosítótartó 30A, 600V

Jóváhagyások

Jóváhagyások	UL + C-UL (listed)
Magyarázatok	Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK