

Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



SV 9345.035 Biztosítótartó

Állapot: 2026.04.05. (Forrás: rittal.com/hu-hu)

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE

SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



SV 9345.035 - Biztosítótartó 31 A ... 60 A

Biztosítótartó 60 A-ig, 3 pólusú, egyszerűen felszerelhető berendezéstartó sínekre vagy OM készülékadapteren keresztül gyűjtősínre.

Jellemzők

| | |
|---------------------------------------|--|
| Cikkszám | SV 9345.035 |
| Kivitel | J osztályú biztosítótípushoz |
| Anyag | Poliamid UL 94-V0 szerinti tűzállóság |
| Szín | RAL 7035 |
| Körvezeték csatlakozó | AWG 1 - 14 |
| Csatlakozás módja (elektromos) | Keretkapocs |
| A következő biztosítótípushoz (Class) | J |
| Névleges üzemi áramerősség max. | 60 A |
| Névleges üzemi feszültség | 600 V, 3~ |
| Fuse standard | UL 248-8 |
| Megjegyzés | Alkalmos rápattintásos szereléshez 35 mm-es készülékholder sínekre (7,5/15 mm magas) a DIN EN 60 715 szerint, és a RiLine berendezésadapter-kombinációkra (OM adapter/tartó) |
| Test specification | UL 4248-1 UL 4248-4 UL 4248-8 |
| Méret | Szélesség: 120 mm Magasság: 118 mm |
| Körvezetők csatlakozása | 2,5 - 50 mm ² |
| Megfelelő a biztosítókhoz | Átmérő: 27 mm Hossz: 60 mm |
| Feszültségtartomány fényjelző esetén | 110 - 600 V |

Jellemzők

| | |
|------------------------------|--|
| UL elektromos értékek (SCCR) | 200 kA - 600 V, J osztályú biztosító max. 60 A, JDDZ/7 |
| Pólusok száma | 3-pólusú |
| Kör keresztmetszetű vezeték | 2,5 - 50 mm ² |
| Csomagolási egység | 2 db |
| Nettó tömeg | 1,24 kg |
| Bruttó tömeg | 1,28 kg |
| Réz tartalom (kg/db) | 0,118 |
| Vámtarifaszám | 85369095 |
| ETIM 9 | EC001644 |
| ECLASS 8.0 | 27400613 |
| Termékleírás | SV Biztosítótartó 60A, 600V |

Jóváhagyások

| | |
|--------------|---|
| Jóváhagyások | UL + C-UL (listed) |
| Magyarázatok | Megfelelőségi nyilatkozat Megfelelőségi nyilatkozat UK |